シャワーヘッドの種類と取り替え可否

※イラストはイメージです。

※イラストはイメージです。 交換シャワーの種類			取り替え可否・対応方法	ご購入前に
TOTO製 普通シャワー (ボタンなし)	\Leftrightarrow	TOTO製 普通シャワー (ボタンなし)	シャワーヘッドのみの交換が可能です。	エアインシャワー (品番: THC7C) へ交換する場合は、今お使いのシャワーハンガーはご使用できますが、ハンガーによっては、吐水角度が異なるため、角度調整できるシャワーハンガー (THYC51R) をおすすめします。
TOTO製 普通シャワー (ボタンなし)	\Leftrightarrow	TOTO製 普通シャワー (吐水切替ボタンあり)	シャワーヘッドのみの交換が可能です。	エアインシャワー (品番: THC7C) へ交換する場合は、今お使いのシャワーハンガーはご使用できますが、ハンガーによっては、吐水角度が異なるため、角度調整できるシャワーハンガー (THYC51R) をおすすめします。
TOTO製 クリックシャワー (ボタンあり)	\Leftrightarrow	TOTO製 クリックシャワー (ボタンあり)	シャワーヘッドのみの交換が可能です。	
TOTO製 普通シャワー (ボタンなし)	\Rightarrow	クリックシャワー(ボタンあり)	マシャワーエルボが金属製の場合 シャワーヘッド単体では交換できません。ただし、TOTO製の水栓金具は、シャワーエルボに下記 調圧弁を取り付けることでクリックシャワーヘッドへの交換が可能です。必ず調圧弁を取りつけてください。シャワーエルボのねしサイズが品番によって異なりますので下記表をご確認ください。 対象製品金庫 対理弁品庫 おしサイズ おしまって異なりますので下記表をご確認ください。 対象製品金庫 対理弁品庫 おしサイズ おいまって異なりますので下記表をご確認ください。 対象製品金庫 対理弁品庫 おしサイズ おいまって 対象製品金庫 おしサイズ 対象製品金庫 おしサイズ 対象製品金庫 対象の表型の表型の表型の表型の表型の表型の表型の表型の表型の表型の表型の表型の表型の	・最低必要水圧は0.07Mpa(流動時)です。 タッチスイッチ水栓の場合は0.1Mpa(流動時)です。 ・調圧弁はモンキーレンチを使用して、確実に取り付けてください。 ・調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなり、シャワーホースが破損したり、水漏れする恐れがあります。
TOTO製 クリックシャワー (ボタンあり)	\Rightarrow	TOTO製 普通シャワー (ボタンなし)	シャワーヘッドのみの交換が可能です。 ホース根本の調圧弁を取り外してください。 (理由) 吐水流量が減るため。 <調圧弁の取り外しについて> ***********************************	タッチスイッチタイプの水栓の場合は流調弁・調圧弁が必要です。流調弁・調圧弁が付いている場合は取り外さないでください。
TOTO製 クリックシャワー (ボタンあり)	\Rightarrow	TOTO製 普通シャワー (吐水切替ボタンあり)	シャワーヘッドのみの交換が可能です。 ホース根本の調圧弁を取り外してください。 (理由)吐水流量が減るため。 <調圧弁の取り外しについて> ***********************************	※ <u>タッチスイッチタイプの水栓の場合</u> は流調弁・調圧弁が必要です。流調弁・調圧弁が付いている場合は取り外さないでください。 今お使いのシャワーハンガーはご使用できますが、ハンガーによっては、吐水角度が異なるため、角度調整できるシャワーハンガー(THYC51R)をおすすめします。

浴室用水栓金量

取り替え用シャワー

コンフォートウエーブクリックシャワー(サーモスタット・シングル・一時止水付き2ハンドル混合水栓用)



節水







●取付可能メーカー TOTO、LIXIL(INAX)、MYM、カクダイ、SAN-EI、KVK(ただし当社以外の混合水栓に ついては、シャワーエルボが樹脂製のもの・シングル混合水栓を除きます)

■同梱の取付部材



メーカー別変換アダプター (商品に取り付ける場合に使用)

★THYC90H新

希望小売価格 ¥19,400

ホース付シャワーヘッド(コンフォートウエーブクリック・樹脂) 230×80×300 ホース長さ:1600mm

★THYC70G<mark>翻</mark> ホース付シャワーヘッド(コンフォートウエーブクリック・めっき) 希望小売価格 ¥29,900

200×90×290 ホース長さ:1600mm

【ご購入前に】 ●一時止水のない壁付2ハンドル混合水栓にクリック機構付シャワーを取り付ける場合は、2ハンドル混合水栓用逆止弁アダプター(THY713 希望小売価格¥4,400)を別途ご発注ください。

クリック機構付シャワー取付条件

●シャワーエルボが金属製の水栓


TOTO製の水栓は樹脂のエルボの場合でも、THY730あるいはTH730型(金属製のエルボ)を別途ご発注いただき、同梱のホース用アダプターW24用を使用することで、取り付けられます。



★THY730 希望小売価格 ¥1,650 シャワーエルボ(TMJ40型用)

TH730-1 (TMJ46·47·48型用) 希望小売価格¥1,600 TH730-3 (TMJ20·30型用) 希望小売価格¥2,300 65×30×95

●調圧弁を取り付けるスペースがある水栓



●水栓本体に逆止弁が付いたタイプの水栓

- ・2ハンドル・シングル混合水栓の寒冷地用は、水栓本体に逆止弁がありませんので 取り付けられません。
- 台付2ハンドル混合水栓で一時止水機能のない商品は、水栓本体に逆止弁がありませんので取り付けられません。
- 壁付2ハンドル混合水栓で一時止水機能のない商品は、THY713(2ハンドル混合水栓用逆止弁アダプター)を別途ご発注いただければ取り付けられます。

●TOTO製でTBV033型、TBV034型以外の水栓

同梱のホース用アダプターW24用を使用し取り付けられます。

対応一覧 クリック機構付シャワー

				コンフォートウエーブクリック	
		模	THYC90H THYC70G		
サーモスタット	T 0 T 0	ニューウエーブシリーズ ファミリーシリーズ Hi-Gシリーズ メタルジョイシリーズ (旧) Gシリーズ (旧) ラディアシリーズ タイマー止水水栓 タッチスイッチ GGシリーズ	V40型 TMF49CGARR 발 ·TBV034型	•	
	LI>	〈IL(INAX)・MYM・カクダ	•		
シングル	101	ファミリーシリーズ GGシリーズ	:TMF30型 :TMGG30型·TBV033型		● (TM135型以外の寒冷地用は 取付不可)
ĺν	Ó	(旧) ジョイシリーズ	:TMJ30型		▲ (寒冷地用は取付不可)
2ハンドル	0-O-	(旧) 一般シリーズ ファミリーシリーズ (旧) Gシリーズ (旧) ジョイシリーズ 一般シリーズ	:TM115·116型 :TMF20型 :TMG20型 :TMJ20CA·CAZ :TMS20·27型		•
ル		一般シリーズ	:TMS24·25型		
	LI>	(IL(INAX)・MYM・カクダ	イ・SAN-EI・KVK製	一時止水付き 一時止水なし	•

●…取付可能

- ■…THY713(2ハンドル混合水栓用逆止弁アダプター)を別途ご発注ください。

【ご購入前に】 ●取り替え用コンフォートウエーブクリックシャワーの取付可否については、取付条件あるいは対応一覧で確認するか、または当社技術相談室へお問い合わせください。●取り替えタイプのクリック機構付シャワーは現在使用中のシャワーハンガーがそのまま使用できます。ハンガーによっては吐水角度が異なります。角度調整できるTHYC51R(角度調節式シャワーハンガー) 希望小売価格 ¥3,550をご用意しています。●めっきのシャ

ワーヘッドはぶつけたり落としたりしないでください。めっきの表面が割れてけがをするおそれがあります。●めっきのシャワーヘッドは公衆浴場、レジャー施設など不特定多数の方が頻繁に利用する浴場では、めっきの表面が割れる可能性が高くなるため使用できません。●給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。0.07MPa以上の給水圧(水栓根元・流動時)でご使用ください。