















## ◆従来品から変更した主なポイント

変更点	従来品	2022年8月発売アクアオート(自動水栓)
別品番化	<p>1梱包(スパウト+機能部)</p> <p>&lt;例&gt;</p> <p><b>1 梱包</b> 品番 : TENA40A</p>  <p>スパウト+機能部</p>	<p>2梱包 (スパウトと機能部が別品番)</p> <p><b>※注文はセット品番で発注</b></p> <p>●ポイント</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンテンポラリー角タイプなどで、品揃えできていなかった発電や、電温との組み合わせが、パターンの拡大により、提案商品の幅も広がります</li> <li>・電温スパウトと共通になったことで、後から電温設置する場合、自動水栓の機能部を電温の機能部に交換できるようになります</li> </ul> <p>※組み合わせ可否・設置条件などは確認が必要です</p> <p>&lt;例&gt;</p> <p><b>2 梱包</b> セット品番 : TLE28SS1A</p> 

機能部のサイズ変更	機能部の大きさが変わるので周辺部材との取り合いに注意										
	<p>従来品</p> <table border="1"> <tr> <td>単水栓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>サーモ</td> <td></td> </tr> </table>	単水栓		サーモ		<p>モデルチェンジ品</p> <table border="1"> <tr> <td>単水栓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>サーモ</td> <td></td> </tr> </table>	単水栓		サーモ		<p>■ : 現行品 ■ : 新商品</p> 
単水栓											
サーモ											
単水栓											
サーモ											

洗面器取付穴の対応	Aタイプ <sup>o</sup> /グースネックは洗面器取付穴Φ28/35互換性あり				
	従来品		モデルチェンジ品		
	自動水栓 ワンタッチ	洗面器 取付穴径	自動水栓 ワンタッチ	洗面器 取付穴径	
なし	なし	Φ28	そのまま 取り付く	Φ28	そのまま 取り付く
		Φ35	別売アダプ ターが必要	Φ35	そのまま 取り付く
あり	あり	Φ28	取り付か ない	Φ28	取り付か ない
		Φ35	そのまま 取り付く	Φ35	そのまま 取り付く



※Φ28に取り付ける場合はスペーサーを外します。

変更点	従来品	2022年8月発売アクアオート(自動水栓)						
ポップアップ式排水金具対応	<p>ワンタッチ式のアクアオートを手配して、現場で既設の引き棒に組み換え</p> <p>①手配したアクアオートにセットされているワンタッチの引き棒を外す <i>使わない</i></p> <p>②既設水栓のポップアップ式排水金具の引き棒を上から差し込み、排水金具と接続する <i>既設の物を使用</i></p> <p>差し込む</p> 	<p>ポップアップ取替用アクアオートと引き棒を手配して組み換え</p> <p>①ポップアップ取替用アクアオートと引き棒を手配 ゲージマーク：3品番 Aタイプ：4品番 ※既設の引き棒は使用できません</p> <p>②既設水栓を引き棒ごと取り外し交換 <i>新しいものに取替える</i></p> <p>引き棒 THD105 <i>既設品を使う</i></p> 						
取替脚の変更	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">単水栓</td> <td style="text-align: center;">  TN74-2R         </td> </tr> <tr> <td>サーモ</td> <td style="text-align: center;">  TN75-1         </td> </tr> </table>	単水栓	 TN74-2R	サーモ	 TN75-1	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">  水栓取付脚 TN154 (新)         </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  水栓取付脚 TLN01006J (新)         </td> </tr> </table> <p>※互換性については水栓金具 Q&amp;ANo.1-2311 をご確認ください</p>	 水栓取付脚 TN154 (新)	 水栓取付脚 TLN01006J (新)
単水栓	 TN74-2R							
サーモ	 TN75-1							
 水栓取付脚 TN154 (新)								
 水栓取付脚 TLN01006J (新)								
JIS認証	JIS 認証(※一部第三者認証あり)	<p>第三者認証</p> <p>スパウトと機能部が別品番となるため、JIS 認証品ではなくなります</p> <p>JIS 認証対応品は別途ご用意しております</p> <p>⇒水栓金具 Q&amp;ANo.1-2300 をご確認ください</p>						
単水栓のフィルター	<p>●ポイント: クイックファスナーを外す手間がなくなりました</p> <h3 style="text-align: center;">フィルターの清掃が簡単に出来るようになりました</h3> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #e0f2f1;">従来品</th> <th style="background-color: #e0e0ff;">モデルチェンジ品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2カ所 (機能部、止水栓)</td> <td style="text-align: center;">1カ所 (機能部)</td> </tr> <tr> <td> <p>①止水栓を閉じる <i>閉める</i></p> <p>②フィルターを取り出す <i>ゆるめる</i></p> <p>③外郭カバーを外す <i>クイックファスナー</i></p> <p>④ファスナーカバー及びクイックファスナーを外す</p> <p>⑤フィルターを取り出す <i>mmmm</i></p>  </td> <td> <p>①止水栓を閉じる</p> <p>②外郭カバーを外す</p> <p>③フィルターを取り出す <i>一般工具でも可能</i></p>  </td> </tr> </tbody> </table>		従来品	モデルチェンジ品	2カ所 (機能部、止水栓)	1カ所 (機能部)	<p>①止水栓を閉じる <i>閉める</i></p> <p>②フィルターを取り出す <i>ゆるめる</i></p> <p>③外郭カバーを外す <i>クイックファスナー</i></p> <p>④ファスナーカバー及びクイックファスナーを外す</p> <p>⑤フィルターを取り出す <i>mmmm</i></p> 	<p>①止水栓を閉じる</p> <p>②外郭カバーを外す</p> <p>③フィルターを取り出す <i>一般工具でも可能</i></p> 
従来品	モデルチェンジ品							
2カ所 (機能部、止水栓)	1カ所 (機能部)							
<p>①止水栓を閉じる <i>閉める</i></p> <p>②フィルターを取り出す <i>ゆるめる</i></p> <p>③外郭カバーを外す <i>クイックファスナー</i></p> <p>④ファスナーカバー及びクイックファスナーを外す</p> <p>⑤フィルターを取り出す <i>mmmm</i></p> 	<p>①止水栓を閉じる</p> <p>②外郭カバーを外す</p> <p>③フィルターを取り出す <i>一般工具でも可能</i></p> 							