



## ■商品の違い

TS136型は、TS134・135型の廉価商品です。バリエーションの限定、構造の簡略化などによりお求めやすい価格となっております。□4タイプそれぞれバリエーションが異なります。詳細はカタログ参照ください。

シリーズ	インテリア・バー (TS134・135型)		インテリア・バー F シリーズ (TS136型)	
抗菌部位	握りバー・エルボ		握りバーのみ	
握りバー・エルボ	 <p>つなぎ目：段差なし 握り部：凹凸の滑り止め</p>		 <p>つなぎ目：ハチマキ形状 握り部：メッシュ状の滑り止め</p>	
用途	在来タイプ	UB後付けタイプ	在来タイプ	UB後付けタイプ
品番体系	TS134GY・GDY・GLCY・ GMY・GLMY・GFY・ TS135GY型	TS134GU・GLU・GFU・ TS135GU型	TS136GY・GLY・GFY型	TS136GU・GLU・GFU型
おすすめ建物用途 ※1	・一般住宅 ・管理の行き届く不特定多数 が使用する建物	・一般住宅 (ユニットバスおよびシステムバ ス専用)	一般住宅のみ	・一般住宅 (ユニットバスおよびシステムバ ス専用)
耐荷重	垂直：1.5kN 水平：800N ※2	垂直／水平：600N	垂直：1kN 水平：800N ※2	垂直／水平：600N
カラー	#NW1 (ホワイト) #SC1 (パステルアイボリー) #SY (スマイルベージュ) #P7 (アテンションレッド)	#NW1 (ホワイト) #SY (スマイルベージュ)	#NW1 (ホワイト) #SY (スマイルベージュ)	#NW1 (ホワイト) #SY (スマイルベージュ)
設置条件	厚さ12mm以上 (※3) の構造 用合板 (JAS規格品) 、または 同等以上の下地材  4本ねじ固定 ねじ (同梱) : φ4.5×45 (4本) φ55 厚さ12mm以上の合板、 または同等以上の下地材	表面が0.4mm以上の鋼板の壁  7本のねじで固定。 中間支持部は6本のねじで固定。 ※図はLタイプを示しています。 タップンねじ (同梱) : φ6×20 (下穴φ3)	厚さ12mm以上の構造用合板 (JAS規格品) 、または同等以 上の下地材※4  3本ねじ固定 ねじ (同梱) : φ4.5×45 (3本) φ57 厚さ12mm以上の合板、 または同等以上の下地材 ※出隅タイプを除く	表面が0.4mm以上の鋼板の壁  7本のねじで固定。 Lタイプの中間支持部は 5本のねじで固定。 タップンねじ (同梱) : φ6×20 (下穴φ3)
固定方法 ねじサイズ	4本ねじ固定 φ4.5×45mm (下穴φ3)	7本ねじ固定 φ6.0×20mm (下穴φ3)	3本ねじ固定 φ4.5×45mm (下穴φ3) ※4	7本ねじ固定 φ6.0×20mm (下穴φ3)
補足	裏補強のないUB壁には取り付 けできません。※2	特殊なタップンねじ (φ6× 20mm、7本/箇所) を使用 することにより裏補強のないUB 壁にしっかり取り付けられるよ うになっていますが、在来壁には 取り付けできません。	裏補強のないUB壁には取り付 けできません。※2	特殊なタップンねじ (φ6× 20mm、7本/箇所) を使用 することにより裏補強のないUB 壁にしっかり取り付けられるよ うになっていますが在来壁には取 り付けできません。

※1. 詳細は、Q&ANO.1を参照ください。

※2. 裏補強のないUB壁には取り付けできません。

TOTOUBへ先付け (裏補強) した場合は、垂直／水平：600Nとなります。詳細は、Q&ANO.611参照ください。

※3. Iタイプ (前出寸法120mm) を横手すりとして使用する場合は、30mm以上の厚さのある補強木を強度のある柱などにしっかりと固定し、その補強木に取り付けてください。

※4. TS136GCY型 (出隅タイプ) は、構造・ねじサイズ・設置条件などが異なります。