


便器品番 C782B/BR/BS/BH/BHR/BHS 使用シリーズ排水心一覧

【ご注意】

- ・本資料の記載されている内容は、標準仕様および施工説明書どおりに設置した場合のものです。そのため必ずしもすべての現場がこの記載内容に合致するものではありません。
- ・「排水位置」を確認される場合は、最終的には「現場確認」をお願いします。

■STEP1：『便器洗浄レバーの有無』『扉数』から、画像や特長でシリーズを特定（下記パターンに該当しない場合（特注品など）は、現場にて排水心をご確認ください）

便器洗浄レバー有無	レバーなし				レバーあり		
扉数（大便器キャビネット）	2か所				3か所または扉なし		
画像	I型（手洗器あり/なし）	L型	I型（手洗器あり/なし）	L型	I型のみ（手洗器あり/なし）	I型のみ	
特長	<ul style="list-style-type: none"> ・手洗器：陶器製 ・左右の扉：2枚合わせ  <p>扉：2枚合わせ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・手洗器：陶器製 ・左右の扉：1枚仕立て  <p>扉：1枚仕立て</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・手洗器：陶器製 ・左右の扉：アルミエッジ付  <p>扉：アルミエッジ付</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・手洗器：樹脂製 ・左右の扉：アルミエッジ付  <p>扉：アルミエッジ付</p>			


■STEP2：該当シリーズで排水心を確認

シリーズ名	レストパルSX	住宅会社・マンション向けシステムトイレ
排水心（床排水）	<ul style="list-style-type: none"> ・排水心：200mm ・排水心可変：305～540mm *1 ・排水心可変：380～615mm *1 	<ul style="list-style-type: none"> ・排水心：200mmのみ

■レストパルSX 排水心確認方法

【手順1】 セット品番を確認

大便器側キャビネット上面の天板を外し、後ろ側の**セット品番ラベル**で品番を確認。***2**



セット品番ラベル例

UWSAN1LAW1A1111AS

2006/12/1 * * * * *

セット品番

手配番号

出荷日

【手順2】 セット品番から、排水心を確認

・セット品番（UWS）の**末尾の記号**により、排水心200が可変かを判断できます。

・下表で、現場の品番末尾の記号から、排水心を特定ください。

《セット品番末尾の記号 例》

セット品番：UWSAN1LAW1A1111AS このセット品番の場合は、末尾が「S」

セット品番末尾の記号	（参考 年代）	排水心（mm）
N	2005年9月～2007年1月頃	200
S		
R	2007年2月～2011年3月頃	天板の奥行寸法により、排水心範囲が異なります
M		

■天板の奥行：190mmの場合
排水心可変 305～540 *1

■天板の奥行：265mmの場合
排水心可変 380～615 *1



*1：排水心可変のため、現場の排水心特定は便器を外さないと分かりません。

*2：後ろ側がない仕様（2005年9月～2006年11月）は、セット品番は貼られてません。

その際は現場にて排水心をご確認ください。

手洗器付の場合、給排水接続管があるため、天板を容易に外せません。取付け業者様での対応となります。