


※「音姫」はTOTO株式会社の登録商標です。

環境配慮への意識向上につながる「音姫」。人体を感知して自動で音を流すオートタイプもご用意。

- トイレでの不快音(排せつ音など)の消音と節水を同時に実現。
- 音質もさらによくなって、より自然な流水音です。
- 人体を感知して自動で音を流す「オートタイプ」と、センサーに手をかざして音を流す「手かざしタイプ」の2種類をご用意。
- 電源は、「オートタイプ」はAC100V、「手かざしタイプ」は乾電池です。どちらもランニングコストはごくわずかです。「手かざしタイプ」は乾電池の寿命が従来の2倍にアップしました。
※AC100Vタイプ:約17万円[税込]/年・台(電気代13円[税込]/kWh(資源エネルギー庁 電力需要調査結果特別高圧業務用(2011年1月~3月)より税込として引用)
乾電池タイプ:約1,140円[税込]/年・台(アルカリ乾電池160円[税込]とした場合)
※上記ランニングコストは目安です。乾電池においては保管や使用の環境条件、音量によって変化します。消費税率8%で試算しています。
- 点字・触覚記号を表示し、だれにでも使いやすくなっています。
- 操作系JIS配置に配慮したコンパクトデザインで、周辺器具と調和します。

女性400人のオフィスにおける
節約効果(手かざしタイプの場合)



(1台当たりの節約効果)
節水金額 約13万円/年 CO₂削減 約100kg/年(常緑樹 約7本分)
試算条件 ※ 1085・1086ページ




オートタイプ(AC100Vタイプ)

便器に近づくと自動で流水音が流れ、さらに節水率の向上が期待できます。


アンケートに答えた女性の39%が擬音装置に気づかず音消し洗浄した経験あり、自動で鳴ればさらに節水に。オフィスや学校はもちろん、不特定多数の人が使用するトイレへの設置は特におすすめです。

Q1.擬音装置に気づかず音消しして水を流したことがありますか?




n=390

Q2.音が自動で流れた場合、音消しして水を流さなくてすみませんか?



n=153(Q1で「ある」と答えた人)


※女性を対象にしたアンケート('09 TOTO調査)



便器に近づくと人体を感知して自動的に流水音が流れ、感知中は音が流れ続けます。(停止ボタンで止められます)

手かざしタイプ(乾電池タイプ)

乾電池タイプで簡単後付け。



センサーに手をかざすと流水音が約25秒間流れます。途中で再度手をかざすと約23秒間延長します。(停止ボタンで止められます)



電池交換時期は赤ランプが点滅するため、ひと目でわかります。電池寿命は従来品の2倍にアップしました。

※使用頻度が高いトイレにはAC100Vタイプをおすすめします。

オート・埋込タイプ(AC100Vタイプ)



YES412R パーティション・軽量鉄骨・乾式タイル壁用
CAD 8D-C 希望小売価格 **¥29,800**

170×6(埋込代35)×120

※湿式タイル壁に埋込設置の場合は、音姫本体(YES412R)とあわせて、下記取付部材を事前にご発注ください。

湿式タイル壁用取付部材(別売品)

湿式タイル壁用埋込ボックス・養生カバー
YES412J 希望小売価格 ¥5,500

オート・露出タイプ(AC100Vタイプ)



YES402R CAD 3D-C
希望小売価格 **¥29,800**

170×26×120

手かざし・露出タイプ(乾電池タイプ)



YES400DR CAD 3D-C
希望小売価格 **¥19,800**

170×26×120

カラー:ホワイト

※単3乾電池(アルカリ)4個が同梱されます。
※電池寿命は目安として約10000回(アルカリ乾電池使用時)です。
(保管や使用の環境条件、音量によって変化します)

仕様一覧 音姫

品番	YES412R	YES402R	YES400DR
取付形態	埋込取り付け	露出取り付け	
感知方式	パーティション・軽量鉄骨・乾式タイル壁用	人体感知(自動)	
寸法	170×6(埋込代35)×120	170×26×120	
材質	アルミ製、ABS樹脂製	ABS樹脂製 カラー:ホワイト	
電源	AC100V 50/60Hz(電源電線直結)	単3乾電池4個(同梱)	
消費電力	1W	—	
発音音	流水音(流水音+鳥のさえずりに切替可能)		
感知距離	約800mm(初期設定、2段階調整可能)(白紙□500mmの場合)	約115mm(初期設定、2段階調整可能)(白紙□500mmの場合)	
音量	約75dB(A)※1 (約60~80dB(A)で5段階調節可能)		
音長時間	人体感知中は音が流れ続ける(最長約5分間)	約25秒間(音発生中にセンサーに再度手をかざすことで延長可能)	
その他表示	感知中表示(緑色ランプ)	残り秒数表示(緑色ランプ) 電池交換サイン(電池残量少の場合、赤ランプ点滅表示)	

※1 無音音室にて距離500mmでの測定値

別売品 音姫後付けプレート

紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティション壁にも最適です。



YES40
音姫後付けプレート(YES400DR専用)
希望小売価格 **¥2,800**
180×14×324
樹脂製 カラー:ホワイト

※写真はセット例

警告 ●屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。火災や感電の原因になります。●AC100Vタイプの電源は、交流100Vを使用してください。火災や故障の原因になります。

【ご購入前に】 ●感知距離の範囲内に障害物がないようにしてください。詳細は設計施工資料集をご覧ください。●オートタイプは太陽光が入る場所では、太陽光の影響でセンサーが動作(感知)しない場合や誤動作する場合があります。●オートタイプは、黒っぽい着衣の方や身長が140cm以下の方、着座の姿勢などによっては、感知しなかったり、切れたりする場合があります。●埋込代22mm以上~35mm未満の壁に取り付ける場合、現場で壁の中に納まる長さのなべ小ねじM4×4本を別途手配ください。●オートタイプは取付範囲の指定があります。詳細は設計施工資料集をご覧ください。●同一壁面に音姫オートタイプとオートグリーンCセンサースイッチとの併設はできません。音姫操作時の腕に反応して便器洗浄する場合があります。●YES40は紙巻器のねじ穴が図1の範囲であれば取り付けられます。二連紙巻器、スペア付紙巻器縦型ロングタイプはセットできないためご注意ください。●使用頻度の高い現場にはAC100Vタイプをおすすめします。

